

Dvoupatrová svorkovnice - PTTBS 1,5/S WH/U-YE/O-WH - 3214661

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Dvoupatrová svorkovnice, pro sběrnici KNX v instalaci v budovách, Typ připojení: Svorky Push-in, Průřez: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Šířka: 3,5 mm, Barva: bílá, Způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15

Vaše výhody

- ✓ Připojovací svorky push-in se vyznačují kromě vlastností systému CLIPLINE complete jednoduchým zapojením vodičů s koncovkou vodiče nebo tuhými vodiči bez pomoci nástrojů.
- ✓ Kompaktní provedení a čelní připojení umožňují zapojení na nejmenším prostoru
- ✓ Kromě možnosti ověření ve zdvojeném prostoru pro funkční prvek je u všech svorek k dispozici dodatečný měřicí bod

Obchodní data

package_quantity	50
GTIN	4055626158006

Technické údaje

Všeobecné

Počet pater	2
Počet připojek	4
jmenovitý průřez	1,5 mm ²
Barva	bílá
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Všeobecné

Zatěžovací rázové napětí	6 kV
Kategorie přepětí	III
skupina izolačního materiálu	I
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce	0,56 W (při připojení několika pater se hodnota znásobí)
Připojka podle normy	IEC 60947-7-1
Jmenovitý proud I _N	16 A
Zatěžovací proud maximální	16 A
Jmenovité napětí U _N	500 V
Otevřená boční stěna	Ano

Rozměry

Dvoupatrová svorkovnice - PTTBS 1,5/S WH/U-YE/O-WH - 3214661

Technické údaje

Rozměry

Šířka	3,5 mm
Délka	78,8 mm
Výška NS 35/7,5	48,2 mm
Výška NS 35/15	55,7 mm

Data připojení

Způsob připojení	Svorky Push-in
Min. průřez vodiče, tuhý	0,14 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	1,5 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,14 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	1,5 mm ²
Průřez vodiče AWG min.	26
Průřez vodiče AWG max.	14
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra min	0,14 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra max.	1,5 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max.	0,14 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max.	1 mm ²
Délka odizolování	8 mm ... 10 mm
válečkový kalibr	A1 / B1

Normy a určování

Připojka podle normy	IEC 60947-7-1
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Časové období pro použití k zamýšlenému účelu: neomezeně = EFUP-e
China RoHS	Žádné nebezpečné látky nad mezními hodnotami

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141121
eCl@ss 4.1	27141121
eCl@ss 5.0	27141120
eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120
eCl@ss 9.0	27141120

Dvoupatrová svorkovnice - PTTBS 1,5/S WH/U-YE/O-WH - 3214661

Klasifikace

ETIM

ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897
ETIM 6.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Aprobace

LR / GL / BV / NK /

Podrobnosti schválení

LR 

GL 

BV 

NK ClassNK

Příslušenství

Koncový kryt

D-PTTBS 1,5/S - 3214699



Dvoupatrová svorkovnice - PTTBS 1,5/S WH/U-YE/O-WH - 3214661

Příslušenství

D-PTTBS 1,5/S-KNX - 3214664



Šroubovací nástroj

SZF 1-0,6X3,5 - 1204517



SZF 0-0,4X2,5 - 1204504



ST-BW 0 - 1200135



Vertikální můstek

FBS 1,5/S-PV - 3216263



Dvoupatrová svorkovnice - PTTBS 1,5/S WH/U-YE/O-WH - 3214661

Příslušenství

Nosiče štítků

STP 3,5-2 - 0830131



Dokumentace

PT-IL - 3208090



Zástrčný můstek

FBS 2-3,5 - 3213014



FBS 3-3,5 - 3213027



FBS 4-3,5 - 3213030



Dvoupatrová svorkovnice - PTTBS 1,5/S WH/U-YE/O-WH - 3214661

Příslušenství

FBS 5-3,5 - 3213043



FBS 10-3,5 - 3213056



FBS 20-3,5 - 3213069



FBS 2-3,5 BU - 3213086



FBS 3-3,5 BU - 3213099



Dvoupatrová svorkovnice - PTTBS 1,5/S WH/U-YE/O-WH - 3214661

Příslušenství

FBS 4-3,5 BU - 3213109



FBS 5-3,5 BU - 3213112



FBS 10-3,5 BU - 3213125



FBS 20-3,5 BU - 3213138



FBS 2-3,5 GY - 3213153



Dvoupatrová svorkovnice - PTTBS 1,5/S WH/U-YE/O-WH - 3214661

Příslušenství

FBS 3-3,5 GY - 3213167



FBS 4-3,5 GY - 3213180



FBS 5-3,5 GY - 3213183



FBS 10-3,5 GY - 3213196



FBS 20-3,5 GY - 3213206



Nosná lišta

Dvoupatrová svorkovnice - PTTBS 1,5/S WH/U-YE/O-WH - 3214661

Příslušenství

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

Dvoupatrová svorkovnice - PTTBS 1,5/S WH/U-YE/O-WH - 3214661

Příslušenství

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



Dvoupatrová svorkovnice - PTTBS 1,5/S WH/U-YE/O-WH - 3214661

Příslušenství

NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



Dvoupatrová svorkovnice - PTTBS 1,5/S WH/U-YE/O-WH - 3214661

Příslušenství

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



NS 35/15 CAP - 1206573



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



Popisky svorek, nepotištěný

ZB 3,5:UNBEDRUCKT - 0829414



Dvoupatrová svorkovnice - PTTBS 1,5/S WH/U-YE/O-WH - 3214661

Příslušenství

UCT-TM 3,5 - 0829484



ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - 0829392



UCT-TMF 3,5 - 0829486



TMT (EX9,5)R - 0828295



US-TM 100 - 0829255



Popisky svorek, potištěné

Dvoupatrová svorkovnice - PTTBS 1,5/S WH/U-YE/O-WH - 3214661

Příslušenství

ZB 3,5 CUS - 0829415



ZB 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0801404



ZB 3,5,QR:FORT.ZAHLEN - 0801405



UCT-TM 3,5 CUS - 0829581



ZBF 3,5 CUS - 0829394



Dvoupatrová svorkovnice - PTTBS 1,5/S WH/U-YE/O-WH - 3214661

Příslušenství

ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0801406



ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN - 0801407



UCT-TMF 3,5 CUS - 0829644



Zkušební zástrčka

MPS-MT - 0201744



Izolační pouzdro

MPS-IH WH - 0201663



Dvoupatrová svorkovnice - PTTBS 1,5/S WH/U-YE/O-WH - 3214661

Příslušenství

MPS-IH RD - 0201676



MPS-IH BU - 0201689



MPS-IH YE - 0201692



MPS-IH GN - 0201702



MPS-IH GY - 0201728



Dvoupatrová svorkovnice - PTTBS 1,5/S WH/U-YE/O-WH - 3214661

Příslušenství

MPS-IH BK - 0201731



Plánovací a označovací software

CLIP-PROJECT ADVANCED - 5146040



CLIP-PROJECT PROFESSIONAL - 5146053



Koncovka

CLIPFIX 35 - 3022218



CLIPFIX 35-5 - 3022276



Dvoupatrová svorkovnice - PTTBS 1,5/S WH/U-YE/O-WH - 3214661

Příslušenství

E/NS 35 N - 0800886



Výkresy

Schéma zapojení



Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>