

WiFi IP-Cam Dome PRO FullHD Outdoor TX-66

IP-Dome Kamera s 1080P & bezdrátovým přenosem pro venkovní použití





Full HD
FullHD 1080P Video Resolution /
FullHD 1080P Videoauflösung



3MP
CMOS Image Sensor 3MP /
CMOS Bildsensor 3MP



50m
WiFi Transmission /
WiFi Übertragung



**Live Surveillance /
Live-Überwachung**



**Free iOS & Android APP /
Freie iOS & Android APP**



**Motion Detection /
Bewegungserkennung**



30m
IR-LED Function /
IR-LED Funktion



**MicroSD Card Storage /
MicroSD Kartenspeicherung**



**High Quality Metal Housing /
Hochwertiges Metallgehäuse**



77°
Viewing Angle 77° /
Betrachtungswinkel 77°



IP67
Waterproof IP67 /
Wasserfest IP67



IK10
Shockproof IK10 /
Stoßfest IK10



**Surveillance outdoor & indoor /
Aussen- & Innenüberwachung**






- Ideální pro sledování venkovní & vnitřní prostory
- FullHD rozlišení videa 1080P s 25/30fps
- Podporuje WiFi až ~50m otevřené plochy
- Živá dohled přes uvolnit APP iOS & Android
- Dohled den & noc (Auto-ICR, brava, Č/B)
- Detekce pohybu
- H.264 & MJPEG kódování dual-stream
- Ukládání dat na MicroSD karty až 128GB
- Možnosti monitorování: APP (Technaxx My Secure Pro), PC (přes Internet) & v TV
- Celosvětově přístup přes Smartphone, PC/notebook, Tablet PC, atd.
- Třída krytí IP67 (prach & chráněné vody) & IK10 (nárázuvzdorný)
- Kovové pouzdro vysoké kvality

Technické údaje:

- 1/3" 3MP progressive scan snímač CMOS
- Efektivní pixel 2304 horizontální x 1536 vertikální
- Objektiv: 3.6mm pevná s pozorovacím úhlem 77° horizontální
- Min. osvětlení: 0.1Lux@F2.0 (brava), 0Lux@F2.0 (IR zapnuté)
- Komprese videa: H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG
- Rozlišení videa: 1080P(1920x1080)@25/30fps & 3M(2304x1296)@20fps & 720P(1280x720) & VGA(640x480)/QVGA(320x240)@25/30fps
- Video bit rate: H.264: 32Kbps~8192Kbps
- IR LED maximální vzdálenost ~30m
- SNR: více než 50dB
- Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T)
- WiFi (IEEE802.11b/g/n), ~50m otevřené plochy
- Napájení / spotřeba: DC 12V / <5.5W (IR zapnuté)
- Provozní teplota: -30°C~+50°C, méně než 95% relativní vlhkost
- Hmotnost / Rozměry: 450g / Ø 11,0 x (V) 8,1 cm

Obsah balení:

- WiFi IP-Cam Dome PRO FullHD venkovní TX-66
- Napájecí adaptér
- Anténa
- Šrouby
- CD
- Návod k obsluze

Číslo položky 4609

