

Etiketa, vysoce pružná - MM-EMLF (EX12)R C1 BU/WH - 0803946

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Vysoce flexibilní etiketa, nekonečná, kazeta, modrá s bílým nátiskem, typ montáže: lepení, popisovatelná tiskárnou THERMOFOX

Obchodní data

package_quantity	1
GTIN	4055626212258

Technické údaje

Rozměry

Délka (b)	8 m
Šířka (a)	12 mm

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-20 °C ... 75 °C
Doporučené podmínky skladování	20°C / 50% relativní vlhkost vzduchu. Doporučeno uchovávat v originálním obalu.

Všeobecné

Barva	modrá
Obsažené látky	bez silikonu a kadmia
Materiálem	Vinylové polymery
Otěruvzdornost	ČSN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
shodný s RoHS	ano
Lepidlo	Akrylát
Možnost potištění	Termotransfér
Test na látky narušující smáčení laku	VW PV 3.10.7:2005-02
Výsledek	Zkouška vykonána úspěšně
Odolnost vůči povětrnostním vlivům zkušební specifikace	v souladu s EN ISO 4892-2:2013-06
Zkušební doba	96 h
Výsledek zkoušky odolnosti proti otěru	Zkouška vykonána úspěšně
Solná mlha zkušební specifikace	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Zkušební doba	96 h
Výsledek zkoušky odolnosti vůči solné mlze	Zkouška vykonána úspěšně
Odolnost nápisů vůči otěru zkušební specifikace	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
Výsledek	Zkouška vykonána úspěšně

Etiketa, vysoce pružná - MM-EMLF (EX12)R C1 BU/WH - 0803946

Technické údaje

Všeobecné

Označení způsobu montáže	Lepení
--------------------------	--------

Normy a určování

Otěruvzdornost	ČSN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
----------------	-----------------------------

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190219
eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.0	27149103
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	27141137
eCl@ss 7.0	27141137
eCl@ss 8.0	27149129
eCl@ss 9.0	27400629

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC001288
ETIM 6.0	EC001288

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131504

Výkresy

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>