














Vysílač FMT1100BT s funkcemi Hands-free & nabíjení Hovory & přehrávání hudby & nabíjení mobilních zařízení v autě



-  FM Transmitter with Bluetooth / FM Transmitter mit Bluetooth
-  Microphone / Mikrofon
-  DSP Noise Reduction / DSP-Lärmreduzierung
-  LED Display 2.0 x 0.8 cm
-  Charging Function / Ladefunktion
-  AUX-IN Jack / AUX-IN Anschluss
-  Hands-free Function / Freisprecheinrichtung
-  Music Playback / Musikwiedergabe
-  Echo Cancellation / Echounterdrückung
-  Storage on MicroSD / Speicherung auf MicroSD
-  LED Status Indicator / LED-Statusanzeige
-  Bluetooth V2.1 + EDR



- Bezpečná jízda při vyřizování telefonních hovorů prostřednictvím Bluetooth hovory Hands-free
- Snadná manipulace pomocí 2 tlačítek
- Bluetooth V2.1 + EDR s ~10m vzdáleností přenosu
- Podpora MicroSD karty až do 32GB
- Podpora funkce AUX-IN
- Snížení zvuku DSP a zrušení ozvěny pro krystalicky čistý zvuk
- Nastavitelná hlasitost reproduktorů
- Ukazatel stavu LED zobrazuje frekvenci, provozní stav, atd.
- Snadné připevnění jednotka FM pomocí pěnové gumy 3M



Technické údaje:

- Protokol Bluetooth: AVRCP V1.5, HFP V1.5, A2DP V1.3
- Napájení: DC 12–24V (zásuvka zapalovače cigaret v autě)
- Velikost displeje LED (D) 2,0 x (Š) 0,8cm
- Frekvenční rozsah FM 87,5–108,0MHz, max. 5m
- Kmitočtová charakteristika 20Hz–15KHz
- Formát hudby MP3, WMA, WAV, FLAC
- Výstup USB pro nabíjení 5V/2.1A max.
- Hmotnost / Rozměry: 61g (jednotka FM s kabelem a nabíječkou) / (Ø) 5,7 x (tloušťka) 2,8 cm / délka kabelu jednotky FM k nabíječce ~84cm

Kompatibilita:

Toto zařízení lze spárovat jako handsfree sadu s jakýmkoli zařízením kompatibilním s Bluetooth 2.1 nebo vyšším.

Obsah balení:

- Vysílač FMT1100BT s funkcemi Hands-free & nabíjení
- AUX-IN kabel
- Návod k obsluze



Číslo položky 4676