

G603 LIGHTSPEED™

Bezdrátová herní myš



HRAJTE POKROKOVĚ.

G603 je herní myš nové generace navržená pro bezdrátový svět. Disponuje celou řadou pokročilých funkcí a technologií pro zajištění vysoké výkonnosti i pro ty nejnáročnější hráče. G603 je první herní myš vybavená novým senzorem HERO, vyznačujícím se výjimečnou přesností a citlivostí až 12 000 DPI. G603 je současně až 10x energeticky úspornější než předchozí generace. Je rovněž vybavena bezdrátovou technologií LIGHTSPEED, která poskytuje profesionální bezdrátovou výkonnost a bezkonkurenční spolehlivost – a dokonce předčí mnoho kabelových herních myší.

OBSAH BALENÍ

- Bezdrátová herní myš
- USB přijímač LIGHTSPEED™
- Prodlužovací kabel přijímače
- 2 baterie velikosti AA
- Uživatelská dokumentace
- Dvouletá záruka a plná podpora produktu od výrobce

FUNKCE

- Senzor HERO™ nové generace dosahuje nulového vyhlazování a až 12 000 DPI
- Exkluzivní bezdrátová technologie LIGHTSPEED™ poskytuje bezkonkurenční výkonnost
- Pokročilý systém správy napájení Hi-Lo
- Ovládání více zařízení díky duálnímu připojení

PARAMETRY BALENÍ

	Základní balení	Univerzální přepravní obal
Č. dílu EER2	910-005101	Není k dispozici
Čárkový kód	5099206071926 (EAN-13)	50992060719211 (SCC-14)
Č. dílu EWR2	910-005102	Není k dispozici
Čárkový kód	5099206071933 (EAN-13)	50992060719310 (SCC-14)
Hmotnost	219,3 g	1048,9 g
Délka	13,6 cm	19,7 cm
Šířka	4,7 cm	15,4 cm
Výška/hloubka	19,2 cm	20,8 cm
Objem	1,227 dm ³	0,006 m ³
1 základní balení	1	Není k dispozici
1 střední balení	0	Není k dispozici
1 univerzální přepravní obal	4	1
1 EURO paleta	1280	320
1 kontejner 6 m	19 624	4906
1 kontejner 12 m	40 524	10 131
1 kontejner 12 m HQ	44 208	11 052

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

- LIGHTSPEED™: Port USB a Windows® 7 nebo novější, Mac OS X 10.12 nebo novější, Chrome OS™ nebo Android™ 3.2 nebo novější
- Bluetooth®: Bluetooth kompatibilní zařízení s Windows® 8 nebo novější, Mac OS X 10.10 nebo novější, Chrome OS™ nebo Android™ 3.2 nebo novější
- Přístup k internetu pro Logitech Gaming Software

TECHNICKÉ PARAMETRY

Snímání pohybu:

- Senzor: HERO™
- Rozlišení: 200–12 000 DPI
- Max. zrychlení: testováno na >40 G*
- Max. rychlost: testováno na >400 IPS (10 m/s)*

Odezva:

- Formát dat USB: 16 bitů/osa
- Frekvence odezvy USB v režimu Hi: 1000 Hz (1 ms)
- Frekvence odezvy USB v režimu Lo: 125 Hz (8 ms)
- Frekvence odezvy v režimu Bluetooth®: 125 Hz (8 ms)
- Mikroprocesor: 32bitový ARM

Výdrž:

- Hlavní tlačítka: 20 milionů kliknutí s přesnými mechanickými zdvihy tlačítek
- Kluzná plocha: testováno na vzdálenost >250 km

Životnost baterie:

- Režim Hi: >500 hodin (nonstop hraní)
- Režim Lo: >18 měsíců** (standardní používání)

Fyzické parametry:

- Výška: 124 mm
- Šířka: 68 mm
- Hloubka: 43 mm
- Hmotnost: 88,9 g, pouze myš/112,3 g, s 1 baterií AA/135,7 g, s 2 bateriemi AA

* Testováno na podložce Logitech G240 Gaming Mouse Pad

** Může se lišit v závislosti na uživateli a podmínkách používání

