



CZ NÁVOD K OBSLUZE



Odpuzovač mravenců

Obj. č.: 166 29 43



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto odpuzovače. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Tento výrobek byl navržen pro to, aby udržel mravence mimo Vaši zahradu. Ihned připraven k použití, bez nutnosti připojení a montáže.

Bez nutnosti další obtěžující kabeláže je toto nové zařízení ihned použitelné na jakémkoliv místě, které si dokážete představit. Stačí zapíchnout do země, zapnout a hotovo. Odpuzovač začne emitovat akustické impulzy o frekvenci 600 Hz každých 45 sekund. Mravencům je tento signál nepříjemný a rychle opustí oblast působení tohoto odpuzovače.

Tento výrobek nepracuje na chemickém principu a neohrožuje tak životní prostředí znečištěním.

Důležitá upozornění

Tento výrobek znepříjemňuje zvířatům bytí v oblasti jeho působení. Způsobuje jim tak nepohodlí, které je přiměje přemístit se jinam, na nějaké klidnější místo. Trvá několik dní až týdnů, než se naplno uplatní požadovaný efekt. Rušivost emitovaného zvukového signálu závisí na okolních podmínkách. Montáž výrobku je rychlá a poskytuje optimální ochranu před nechtěnými živočichy. Ultrazvukové frekvence zvířatům neublíží.

Uvedení do provozu

- Před použitím doporučujeme plně nabitý vestavěný NiMH akumulátor prostřednictvím solárního panelu na místě vystaveném přímému slunečnímu záření. Akumulátor je obvykle lehce vybitý z důvodu přepravy a skladování.
- Přepněte přepínač do polohy „OFF“.
- Vystavte solární panel výrobku přímému slunečnímu záření po dobu alespoň 2 dnů, aby bylo zajištěno dostatečné nabití vestavěného akumulátoru.
- Zapněte výrobek (přepínač v poloze „ON“) a zkontrolujte jeho funkci. Emitovaný zvuk je snadno slyšitelný.

Zapíchněte zemní kolík co nejhlouběji na místo s krátkou trávou. Ujistěte se, že okolní tráva nezastiňuje solární panel a že ani stín okolních stromů a keřů nestíní na solární článek. To by mohlo mít negativní vliv na nabíjecí cyklus vestavěného akumulátoru. Pokud je zem tvrdá natolik, že nelze zemní kolík zapíchnout přímo, je třeba pro něj otvor vyhloubit jiným způsobem. Zajistěte ale, aby byl zemní kolík v otvoru na těsno a nebyla mezera mezi jím a okolní zeminou. Tím bude zajištěno spolehlivé šíření zvukových vln pod zemí. Odpuzovač lze použít jako preventivní opatření před mravenčí invazí na Vaši zahradu. Pokud používáte odpuzovač z preventivních důvodů, doporučujeme použít několik kusů umístěných cca. 20 – 25 m od sebe pro zajištění perimetru. Pokud již mravence na pozemku máte, zapíchněte odpuzovač mezi jejich výskyt a dům. Cílem je vypudit mravence ze zahrady. Jakmile se začnou mravenci pohybovat směrem od odpuzovače, přemístěte odpuzovač proti jejich hejnu pro zajištění perimetru zahrady. Uvědomte si prosím, že překážky typu kamení nebo betonových staveb jsou také překážkami pro zvukové vlny. Přepněte přepínač do polohy „ON“ na 2 – 4 týdny a sledujte, co to dělá s mravenci, zdali se začali stahovat z oblasti působení odpuzovače. Časové rozpětí je velmi závislé na složení půdy. Pokud je půda písčitá, zvuk necestuje tak daleko, tvrdá a pevná půda naopak šíření zvukového vlnění prospívá.

Pozn.: Solární odpuzovače jsou primárně určeny pro použití v letních měsících, kdy je dostatek slunečního záření. V ostatních ročních obdobích doporučujeme použití odpuzovačů s alternativním způsobem napájení. Doporučujeme také vytáhnout na zimu odpuzovače ze země, jelikož nízké teploty mohou poškodit akumulátor.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do odpuzovače. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek vibracím a otřesům. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují velké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a součásti výrobku.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!



Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Napájení:	1x 1,2V NiMH akumulátor 80 mAh (vestavěný)
Nabíjení:	Solární panel
Frekvence:	600 Hz
Solární článek:	2 V 30 mA S ON/OFF přepínačem Krytí IP65
Materiál:	Hlava = ABS, zemní kolík z hliníku
Rozměry:	7 cm x 27,5 cm
Provozní teplota a vlhkost:	0 °C až +50 °C a max. 90% R.H.
Skladovací teplota a vlhkost:	0 °C až +50 °C a max. 90% R.H.

Záruka

Na tento odpuzovač poskytujeme **záruku 24 měsíců**.

Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/06/2019