

**ModuPlug
HDC XX6A01 MOXXXXX-0100****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Kompaktní**

Tento nový dvoupólový přípojnícový modul je extrémně kompaktní a lze do něj připojit megabitové i gigabitové datové vložky. To umožňuje připojení 2 gigabitových kabelů kat. 6A (10 gigabitů) k jednomu modulu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC XX6A01 MOXXXXX-0100
Objednací číslo	2003820100
Verze	Použití dat
GTIN (EAN)	4050118464504
Mnž.	1 ks

ModuPlug HDC XX6A01 MOXXXXX-0100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 0,001 g

Teploty

Mezní teplota -40 °C ... 90 °C

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Obecné údaje

Verze pro stranu modulu	Konektor samec	Verze pro opačnou stranu	otevřený
Cykly zapojování	≥ 100	Délka kabelu	1 m
Izolační síla	≥ 10 ⁸ Ω	Jmenovité napětí	50 V
Jmenovitý proud	0,5 A	Kategorie	Cat. 6A
Kódování	X	Povrch kontaktu	Au (zlato)
Počet pólů	8	Přenosová rychlost	10 Gbps
Typ	Zástrčka	Závažnost znečištění	2

Design

Skupina produktů	ModuPlug	Typ produktu	Použití dat
Typ	Zástrčka		

General data

Počet pólů 8 Cykly zapojování ≥ 100

Material

Povrch kontaktu Au (zlato)

Technické specifikace kabelu

Barevné kódování	bílá / oranžová, oranžová, bílá / zelená, zelená, bílá / hnědá, hnědá, bílá / modrá, modrá	Barva opláštění	Modrá
Délka kabelu	1 m	Halogen	Ne
Izolace	Expandovaný	Materiál pláště	Radox EM 104
Průřez jádra	24 AWG	Stíněný	Ano
Vnější průměr	8.1 ± 0.5		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002599	eClass 6.2	27-26-12-04
eClass 9.1	27-06-03-08	eClass 9.0	27-06-03-07

Osvědčení

ROHS Shoda

ModuPlug HDC XX6A01 MOXXXXX-0100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog

[CAT 3 HDC 17/18 EN](#)

ModuPlug HDC XX6A01 MOXXXXX-0100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

White, Orange	1	M12
Orange	2	
White, Green	3	
Green	4	
White, Brown	5	
Brown	6	
White, Blue	7	
Blue	8	