

Etiketa - MM-TML (EX9,5)R C1 TR/BK - 0803981

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Etiketa, nekonečná, kazeta, transparentní s černým nátiskem, typ montáže: lepení, popisovatelná tiskárnou THERMOFOX

Obchodní data

package_quantity	1
GTIN	4055626212555

Technické údaje

Rozměry

Délka (b)	8 m
Šířka (a)	9,5 mm

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 150 °C
Doporučené podmínky skladování	23 °C / 50% relativní vlhkost vzduchu. Doporučeno uchovávání až do zpracování v originálním balení.

Všeobecné

Barva	průhledná
Obsažené látky	bez silikonu, halogenů a kadmia
Materiálem	Polyester
Otěruvzdornost	ČSN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
shodný s RoHS	ano
Test na látky narušující smáčení laku	VW PV 3.10.7:2005-02
Výsledek	Zkouška vykonána úspěšně
Odolnost vůči povětrnostním vlivům zkušební specifikace	v souladu s EN ISO 4892-2:2013-06
Zkušební doba	96 h
Výsledek zkoušky odolnosti proti otěru	Zkouška vykonána úspěšně
Solná mlha zkušební specifikace	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Zkušební doba	96 h
Výsledek zkoušky odolnosti vůči solné mlze	Zkouška vykonána úspěšně
Odolnost nápisů vůči otěru zkušební specifikace	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
Výsledek	Zkouška vykonána úspěšně
Označení způsobu montáže	Lepení

Normy a určování

Etiketa - MM-TML (EX9,5)R C1 TR/BK - 0803981

Technické údaje

Normy a určování

Otěruvzdornost	ČSN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
----------------	-----------------------------

Klasifikace

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190208
eCl@ss 4.1	24190208
eCl@ss 5.0	27149103
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	27141137
eCl@ss 7.0	27141137
eCl@ss 8.0	27149129
eCl@ss 9.0	27400629

ETIM

ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC001288
ETIM 6.0	EC001288

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131504

Výkresy

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>