

**ModuPlug
HDC MF 10B AC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Jednoduché**

Inovativní posuvný rám má dvě definované pozice s aretací pro otevírání a zavírání. Umožňuje to snadnou montáž modulu bez potřeby nářadí.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MF 10B AC
Objednací číslo	1428960000
Verze	Rám
GTIN (EAN)	4050118233223
Mnž.	1 ks

ModuPlug HDC MF 10B AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmüller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	64 mm	Šířka (v palcích)	2,52 inch
Výška	36,4 mm	Výška (v palcích)	1,433 inch
Hloubka	34,4 mm	Hloubka (v palcích)	1,354 inch
Čistá hmotnost	67,541 g		

Teploty

Mezní teplota	-40 °C ... 125 °C
---------------	-------------------

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Obecné údaje

Cykly zapojování	≥ 500	Materiál	Tlakově litý zinek
Počet slotů	3	Velikost	4
Řada	ModuPlug		

PE připojení, údaje

Průřez vodiče, max.	10 mm ²	Průřez vodiče, min.	0,5 mm ²
Typ připojení PE	Šroubové připojení	Utahovací moment, max., zemnicí připojení	1,2 Nm

Connection data

Průřez vodiče, min.	0,5 mm ²	Průřez vodiče, max.	10 mm ²
---------------------	---------------------	---------------------	--------------------

Design

Skupina produktů	ModuPlug	Typ produktu	Rám
------------------	----------	--------------	-----

General data

Cykly zapojování	≥ 500	Velikost	4
------------------	-------	----------	---

Material

Materiál	Tlakově litý zinek
----------	--------------------

Klasifikace

ETIM 5.0	EC002312	ETIM 6.0	EC002312
eClass 6.2	27-14-34-19	eClass 9,1	27-44-02-06
eClass 9.0	27-44-02-06		

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
------	-------

Datum vytvoření 17. července 2019 12:41:02 CEST

Stav katalogu 07.06.2019 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

ModuPlug HDC MF 10B AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog

[CAT 3 HDC 17/18 EN](#)

[FL FIELDWIRING EN](#)

Technické údaje

[EPLAN](#)

Technické údaje

[STEP](#)

ModuPlug HDC MF 10B AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

