KERN **YKA-09**

Fuente de alimentación de enchufe 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz, estándar EURO/US/UK/CH



Peso neto aprox.	0,15 kg
Peso bruto aprox.	0,15 kg
Peso de envío	0,134 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761174337
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanzas
Grupo de producto	Fuentes de alimentación enchufables

Diseño

Material	plásticos

Alimentación

Tipo de fuente de alimentación	Fuente de alimentación de enchufe
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro	EURO UK US CH
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	12 V, 1 A
Toma de corriente para la fuente de alimentación	Conector hueco, interior plus, Ø exterior 5,5 mm, Ø interior 2,1 mm, largo 10,8 mm

Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-10 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

Homologación

Marca CE	✓

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	75×135×32 mm
Método de envío	Servicio de paquetes