KERN **YKA-48**

Fuente de alimentación de enchufe (CH, EURO, UK)



Dimensiones del embalaje (A×P×A)	90×80×50 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,10 kg
Peso bruto aprox.	0,15 kg
Peso de envío	0,11 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761357181
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanzas
Grupo de producto	Fuentes de alimentación enchufables

Diseño

Dimensiones (A×P×A)	80×57×20 mm
Material	plásticos
Longitud del cable	1,5 m

Funciones

Protección IP - unidad completa	-

Alimentación

Tipo de fuente de alimentación	Fuente de alimentación de enchufe
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro	EURO UK CH
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	5 V 1000 mA
Toma de corriente para la fuente de alimentación	Conector hueco, interior plus, Ø exterior 5,5 mm, Ø interior 2,1 mm, largo 10,8 mm

Homologación

Marca CE	✓

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d