

# TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

## ENDURA STYLE Wall Sensor 12 W DG

ENDURA STYLE WALL | Tenká LED svítidla s vysokým světelným výkonem a volitelnými čidly



### DRUH POUŽITÍ

- Venkovní
- Osvětlení vstupních prostor
- Fasády budov

### VÝHODY PRODUKTU

- Úspora energie díky LED technologii
- 5letá záruka
- Snadná a rychlá instalace

### VLASTNOSTI PRODUKTU

- Velmi jasná a funkční venkovní LED svítidla
- Třída ochrany: IP44
- Tělo z tlakově litého hliníku
- Pouzdro je dostupné ve dvou barvách
- V nabídce s pohybovým senzorem nebo bez něj



## TECHNICKÉ ÚDAJE


### Parametry

<b>Jmenovitý výkon</b>	12,20 W
<b>Provozování</b>	Mains voltage
<b>Jmenovité napětí</b>	220...240 V
<b>Síťová frekvence</b>	50/60 Hz

### Fotometrické údaje

<b>Teplota chromatičnosti</b>	3000 K
<b>Index podání barev Ra</b>	>80
<b>Barva světla (označení)</b>	Warm White
<b>Světelný tok</b>	740 lm

### Rozměry & váha



<b>Délka</b>	168,0 mm
<b>Šířka</b>	100,0 mm
<b>Výška</b>	273,0 mm
<b>Váha výrobku</b>	1300,00 g

### Barvy & materiály

<b>Výrobní materiál</b>	Aluminum
<b>Housing color</b>	Dark gray
<b>Barva produktu</b>	Dark gray
<b>Výrobní materiál obalu</b>	Glass

### Teploty a provozní podmínky

<b>Rozsah okolní teploty</b>	-20...40 °C
------------------------------	-------------

### Životnost

<b>Střední doba života</b>	30000 h
----------------------------	---------

## Další údaje o produktu

<b>Typ montáže</b>	Surface
<b>Místo montáže</b>	Wall

## Vlastnosti

<b>Stmívatelnost</b>	Ne
<b>Typ zapojení</b>	Terminal

## Certifikáty &amp; standardy

<b>Třída ochrany</b>	I
<b>Druh ochrany</b>	IP44

## VÝBAVA / PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4058075033238	ENDURA STYLE Wall Sensor 12 W DG	Shipping carton box 4	425 mm x 285 mm x 315 mm	38.15 dm <sup>3</sup>	6879,00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## REFERENCE / ODKAZY

Záruka viz

▶ [www.ledvance.cz/zaruky](http://www.ledvance.cz/zaruky)

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.