SAUTER **HBD 100-0**

Duromètre maniable Shore avec aiguille témoin

Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Mesure de dureté
Groupe de produit	Duromètre analogique Shore
Famille de produits	HB

Système de mesure

Lecture dureté [d] (Shore)	1
Plage de mesure Shore	100
Objet d‘essai épaisseur [Min]	6 mm
Échelles de dureté	Shore D
Unités de mesure	HD
Tolérance (% de [Max])	3%
Force de contrôle de mesure de la dureté	10 N
Sonde de mesure diamètre	18 mm

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	115×60×25 mm
Dimensions boîtier (L×P×H)	115×60×25 mm
Matériau boîtier	métal
Échelle - Type d'affichage	Analogique

Conditions environnementales

Température ambiante [Min]	0 °C
Température ambiante [Max]	40 °C
Température de stockage [Min]	-10 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	150×95×50 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,20 kg
Poids brut env.	0,50 kg
Poids d’expédition	0,453 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761140189
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD