CableLine
CLI C 2-4 WS/SW + MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Značky na vodiče CLI C se používají u nepřipojených vodičů. K dispozici jsou čtyři různé velikosti pro vodiče o průměru od 0,5 mm do max. 70 mm². Štítky jsou už natištěné a připravené k použití. Individuální značení je možné kombinováním jednotlivých značek.

- Zavřené značky, spolehlivé a pro instalaci na nepřipojených kabelech
- Speciální pružný profil zaručuje širokou škálu možností použití
- Rychlé a snadné připevnění - s minimálním úsilím
- Odpovídající příslušenství usnadňuje značení
- Trvalé, vysoce kvalitní značení
- Vysoký kontrast pro optimální čitelnost

Všeobecné objednací údaje

Typ	CLI C 2-4 WS/SW + MP
Objednací číslo	0251311048
Verze	CableLine, Označení vodičů a kabelů, 4 - 10 mm, 4 x 7 mm, Bílá
GTIN (EAN)	4032248452330
Mnž.	100 ks
Alternativní výrobek	1568269999

CableLine
CLI C 2-4 WS/SW + MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	7 mm	Šířka (v palcích)	0,276 inch
Výška	4 mm	Výška (v palcích)	0,157 inch
Hloubka	8 mm	Hloubka (v palcích)	0,315 inch
Čistá hmotnost	0,15 g		

Obecné údaje

Barevný	Bílá	Barva materiálu podle kódu odporu	9
Barva tisku	Černá	Doporučená odvětví	Proces, Stroje
Halogen	Ano	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Materiál	PVC, měkké, bez kadmia	Metoda tisku	horká ražba
Orientace tisku	vodorovný	Průřez izolace, max.	10 mm
Rozsah provozní teploty	-30...80 °C	Tisk	+
Tištěné znaky	Symboly	Typ tisku	Standardně
Verze	MultiPack	Šířka	7 mm

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ano	Průřez vodiče, max.	16 mm²
Průřez vodiče, min.	2,5 mm²	Vnější prům. vodiče	4 - 10 mm
Vnější prům. vodiče, max.	10 mm	Vnější prům. vodiče, min.	4 mm

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9,1	27-40-04-01
eClass 9.0	27-40-04-01		

Osvědčení

ROHS	Shoda

Soubory ke stažení

Oznámení o změně produktu	PCN CableLine_DE PCN CableLine_EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD

CableLine
CLI C 2-4 WS/SW + MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy



Podobné ilustraci