Fiche de données

VPK (bouchon aveugle en plastique)
VP M32 K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Pour obturer les perçages filetés inutilisés et garantir le degré d'étanchéité

Informations générales de commande

Type	VP M32 K54
Référence	1776940000
Version	VPK (bouchon aveugle en plastique), Bouchons obturateurs, M 32, 11 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
GTIN (EAN)	4032248156382
Cdt.	50 pièce(s)

VPK (bouchon aveugle en plastique)
VP M32 K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Longueur	7 mm	Longueur (pouces)	0,276 inch
Poids net	6,4 g		

Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2	Degré de protection	IP54
Degré de protection avec GWDR	IP65	Diamètre de la tête	37 mm
Filetage (extérieur)	M 32	Longueur du filetage	11 mm
Matériau	Polyamid 6 (PA6 - GF30)	Pas de vis	1,5 mm
Plage de température d'utilisation, max.	100 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C
Presse-étoupes	Métrique		

Classifications

ETIM 3.0	EC000032	ETIM 4.0	EC000032
ETIM 5.0	EC000032	ETIM 6.0	EC000451
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-10
eClass 6.2	27-14-91-10	eClass 7.1	27-14-91-10
eClass 8.1	27-14-91-10	eClass 9.0	27-14-44-25
eClass 9.1	27-14-44-33		

Agréments

Agréments	
ROHS	Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Données techniques	EPLAN, WSCAD
Données techniques	STEP

VPK (bouchon aveugle en plastique)
VP M32 K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

