

Ethernet v průmyslovém prostředí IE-CSPD5US0100VAPVAP-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Sestavené IE kabely, PROFINET, s Push-Pull silovým konektorem samcem podle specifikací PROFINET

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-CSPD5US0100VAPVAP-X
Objednací číslo	1403680100
Verze	Systémový kabel, Výkon PushPull, Výkon PushPull, PUR, 10 m
GTIN (EAN)	4050118205268
Mnž.	1 ks

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-CSPD5US0100VAPVAP-X**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Délka	10 m	Délka (v palcích)	0,394 inch
Čistá hmotnost	1 406 g		

Teploty

Provozní teplota, max.	80 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Provozní teplota	-40 °C...80 °C	Skladovací teplota	
Teplota instalace			

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Elektrické vlastnosti

Jmenovité napětí	24 V	Proudová zatížitelnost při 50 °C	16 A
------------------	------	----------------------------------	------

Standardy

Standardní konektor	in accordance with PROFINET specification
---------------------	--

Mechanické a materiálové vlastnosti kabelu

Poloměr ohybu, min., jen jednou	5 *průměr
---------------------------------	-----------

Struktura kabelu

Průřez propojení AWG, max.	AWG 16	Průřez	5*1,5 mm ²
Izolace	TPE	Počet vodičů	5
Materiál pláště	PUR	Průměr pláště, max.	9 mm
Barva opláštění	šedá (podobná odstínu RAL 7001)		

zástrčka

Konektor vlevo	Výkon PushPull	Konektor vpravo	Výkon PushPull
----------------	----------------	-----------------	----------------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000993	eClass 6.2	27-06-91-90
eClass 7.1	27-06-91-90	eClass 8.1	27-06-91-90
eClass 9.1	27-06-23-90	eClass 9.0	27-06-20-01

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-CSPD5US0100VAPVAP-X**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje**Soubory ke stažení**

Brožura/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Uživatelská dokumentace	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
