SLICER NO 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

• Dégainage simple, rapide et précis de tous les câbles ronds courants de 4 - 50 mm Ø
• Vis moletée à l'extrémité de la poignée pour réglage de la profondeur de coupe (Le réglage de la profondeur de coupe évite d'endommager les conducteurs intérieurs)

Informations générales de commande

Type	SLICER NO 35
Référence	9918100000
Version	Outils à dégainer, Fils souples et rigides avec isolant PVC
GTIN (EAN)	4032248359318
Cdt.	1 pièce(s)

SLICER NO 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	150 mm	Largeur (pouces)	5,905 inch
Hauteur	30 mm	Hauteur (pouces)	1,181 inch
Profondeur	48 mm	Profondeur (pouces)	1,89 inch
Poids	106,5 g	Poids net	121 g

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Outil à dénuder

Diamètre du conducteur max.	37 mm	Diamètre du conducteur min.	27 mm
Type de câble	Fils souples et rigides avec isolant PVC		

Classifications

ETIM 3.0	EC000155	ETIM 4.0	EC000155
ETIM 5.0	EC000155	ETIM 6.0	EC002109
UNSPSC	27-11-15-03	eClass 5.1	21-04-06-02
eClass 6.2	21-04-06-02	eClass 7.1	21-04-91-03
eClass 8.1	21-04-91-03	eClass 9.0	21-04-37-06
eClass 9.1	21-04-37-06		

Agréments

Agréments	EAC