SlimFix X
SFX 11/60 MC NE OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Figure similaire

Les repères de câbles et de conducteurs SlimFix X ne contiennent pas d'halogène et permettent de gagner de la place. Les repères peuvent être installés même après le câblage de l'installation. SlimFix est un repère reconnu et listé dans l'industrie du transport. L'outil SF permet une mise en place facile, même lorsqu'il s'agit de petits repères.

- Matériau sans halogène
- Repérage reconnu et approuvé dans l'industrie du transport notamment.
- Doit être fixé par collier de serrage si le diamètre du câble est supérieur à 16,0 mm²
- Repères au format MultiCard éprouvé

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

Type	SFX 11/60 MC NE OR
Référence	1051890000
Version	SlimFix X, Repères de fils et de câbles, 7 - 40 mm, 60 x 11 mm, Orange
GTIN (EAN)	4032248790920
Cdt.	60 pièce(s)
imprimante compatible	1324380000
Produit de remplacement	1860140000

SlimFix X
SFX 11/60 MC NE OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	11 mm	Largeur (pouces)	0,433 inch
Hauteur	60 mm	Hauteur (pouces)	2,362 inch
Profondeur	0,8 mm	Profondeur (pouces)	0,031 inch
Poids net	2,067 g		

Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2	Couleur	Orange
Couleur du matériau selon code couleurs	3	Halogène	Non
Industries recommandées	Transports, Machines	Largeur	11 mm
Matériau	Polyamide 66	Taille de plage de repérage	44 x 11 mm
Type d'impression	vierge	Version	Montage avec colliers de serrage
plage de température d'utilisation	-40…100 °C		

Repères de fils et de câbles

Diamètre extérieur du conducteur	7 - 40 mm	Diamètre extérieur du conducteur, max.	40 mm
Diamètre extérieur du conducteur, min.	7 mm	Halogène	Non
Section de raccordement du conducteur, max.	500 mm²	Section de raccordement du conducteur, min.	16 mm²

Classifications

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Agréments

ROHS	Conforme

Téléchargements

Données techniques	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Données techniques	STEP

SlimFix X
SFX 11/60 MC NE OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

