IE-BP-V14P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Pour protéger vos appareils de la poussière et de la saleté.

Informations générales de commande

Type	IE-BP-V14P
Référence	1058310000
Version	Capot de protection pour coffret à bride
GTIN (EAN)	4032248799404
Cdt.	10 pièce(s)

Fiche de données

IE-BP-V14P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net	11,7 g

Températures

Température de fonctionnement , max.	70 °C	Température de fonctionnement , min.	-40 °C
Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C		

Caractéristiques générales

Couleur	noir	Degré de protection	IP67
Matériau de base du boîtier	PA UL 94 V0	Type de montage	Intérieur uniquement

Normes

Nº de certificat (cULus)	E316369

Classifications

ETIM 3.0	EC000018	ETIM 4.0	EC000018
ETIM 5.0	EC000018	ETIM 6.0	EC002040
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-37-12-07
eClass 9.1	27-44-02-90		

Agréments

Agréments	c UL us LISTED
ROHS	Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 9 IETH 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Documentation utilisateur	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Données techniques	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S