Étriers
KLBUE 15-32 CPF16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustration du produit

Figure similaire

Blindage et mise à la terre
Notre conducteur de protection et nos bornes de blindage intègrent différentes technologies de connexion et vous permettent de protéger efficacement les personnes et les équipements des interférences telles que les champs magnétiques et électriques. Un vaste choix d'accessoires complète notre gamme.

Informations générales de commande

Type	KLBUE 15-32 CPF16
Référence	1252540000
Version	Étriers, Etrier de serrage pour raccordement blindage
GTIN (EAN)	4050118104424
Cdt.	10 pièce(s)

Étriers
KLBUE 15-32 CPF16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	34,5 mm	Largeur (pouces)	1,358 inch
Hauteur	32 mm	Hauteur (pouces)	1,26 inch
Profondeur	64 mm	Profondeur (pouces)	2,52 inch
Cote de fixation largeur	33,5 mm	Poids net	91,4 g

Températures

Température de stockage, max.	40 °C	Température de stockage, min.	10 °C
Température de stockage	10 °C...40 °C		

Autres caractéristiques techniques

Version à l#92épreuve de l#92explosion	Non

Caractéristiques des matériaux

Couleur	gris

Caractéristiques du système

Rail	TS 27

Raccordement (raccordement nominal)

Diamètre de câble, max.	32 mm	Diamètre de câble, min.	15 mm

Classifications

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC002020
eClass 6.2	27-40-91-90	eClass 7.1	27-40-91-90
eClass 8.1	27-14-11-50	eClass 9.0	27-14-11-50
eClass 9.1	27-14-11-50		

Agréments

Agréments	EAC
ROHS	Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 1 TERM 16/17 EN
Documentation utilisateur	Beipackzettel_KLBUE.pdf
Données techniques	EPLAN, WSCAD
Données techniques	STEP