# SwitchMark
# SM 27/18 K MC NE SI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Figure similaire

SM est un repère MultiCard pour le repérage des appareils de commande et de signalisation. Les étiquettes sont encliquetées sur les supports ou fixées grâce à la zone adhésive dont ils disposent. Les systèmes de marquage PrintJet Pro, traceur MCP Plus, MCP Basic ou MC-Mobilo permettent de réaliser des plaquettes personnalisées.

- Fabrication d'étiquettes rapide et bien adaptée aux besoins.
- Pas de stock inutile d'étiquettes coûteuses
- L'utilisation de PrintJet en remplacement d'une gravure donne une impression très résistante
- Pour les environnements extrêmes, nous recommandons le film protecteur ETO SM
- Les supports sont utilisables pour les boutons-poussoirs Ø 22 mm de Siemens, ABB, Moeller et Télémécanique

**Pour impression personnalisée :** Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

## Informations générales de commande

| | |
|---|---|
| Type | SM 27/18 K MC NE SI |
| Référence | 1713760000 |
| Version | SwitchMark, Repérage d’équipements et appareillages, 18 x 27 mm, argent |
| GTIN (EAN) | 4008190331177 |
| Cdt. | 80 pièce(s) |
| imprimante compatible | 1324380000 |
| Produit de remplacement | 1073340000 |

# Fiche de données

## SwitchMark
## SM 27/18 K MC NE SI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

| | | | |
|---|---|---|---|
| Largeur | 27 mm | Largeur (pouces) | 1,063 inch |
| Hauteur | 18 mm | Hauteur (pouces) | 0,709 inch |
| Profondeur | 1 mm | Profondeur (pouces) | 0,039 inch |
| Poids net | 1,51 g | | |

### Caractéristiques générales

| | | | |
|---|---|---|---|
| Adhésif | Bande adhésive double-face | Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-2 |
| Couleur | argent | Halogène | Non |
| Largeur | 27 mm | Matériau | Polyamide 66 |
| Version | autoadhésif | plage de température d'utilisation | -40…100 °C |

### Classifications

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 3.0 | EC001288 | ETIM 4.0 | EC001288 |
| ETIM 5.0 | EC001288 | ETIM 6.0 | EC001288 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 6.2 | 27-37-12-25 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 | | |

### Agréments

| | |
|---|---|
| ROHS | Conforme |

### Téléchargements

| | |
|---|---|
| Brochure/Catalogue | CAT 9 IETH 15/16 EN |
| Données techniques | EPLAN, WSCAD |
| Données techniques | STEP |
| Logiciel | M-Print PRO configuration file |

**SwitchMark**
**SM 27/18 K MC NE SI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Dessins

