

CRIMPFIX RS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Pro automatické odizolování a krimpování
- Časově úsporná a efektivní práce
- Snadno seřaditelné podle příslušného rozsahu průřezů
- Odizolování a krimpování v jediném pracovním kroku
- Zpracování pouzder a kontaktů od jiných výrobců může způsobit chyby a poškodit stroj!

Všeobecné objednací údaje

Typ	CRIMPFIX RS
Objednací číslo	1477030000
Verze	Automatické přístroje, Automatický nástroj na odizolování vodičů a nalisování koncovek
GTIN (EAN)	4050118284072
Mnž.	1 ks

CRIMPFIX RS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Šířka	390 mm	Šířka (v palcích)	15,354 inch
Výška	430 mm	Výška (v palcích)	16,929 inch
Hloubka	330 mm	Hloubka (v palcích)	12,992 inch
Váha	23 kg	Čistá hmotnost	23 000 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Technické údaje

Elektrické připojení 100-240 V / 50/65 Hz

PW65 údržba - automatické odizolování/nalisování koncovek

Doba pulzu	přibližně 1 s	Délka koncové dutinky na vodiče	14/16 mm
Délka nalisování koncovek	8/10 mm	Elektrické připojení	100-240 V / 50/65 Hz
Hlavice	Elektropneumatický	Průřez koncovek, max.	2,5 mm ²
Průřez koncovek, min.	0,5 mm ²	Připojení stlačeného vzduchu	5 bar
Rozsah odizolování	0,5 - 2,5 mm ²	Spotřební materiál	Spojené koncové dutinky na vodiče

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 5.0	EC002778
ETIM 6.0	EC002778	UNSPSC	27-11-15-10
eClass 5.1	17-13-01-01	eClass 6.2	17-13-01-01
eClass 7.1	17-13-01-01	eClass 8.1	17-13-01-01
eClass 9.1	17-13-01-01	eClass 9.0	17-13-01-01

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke staženíBrožura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)Uživatelská dokumentace [Manual](#)

CRIMPFIX RS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

