SAI-SK-M12 PVC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration



Les capuchons de protection protègent les voies d'enfichage non raccordées contre les influences externes.

Informations générales de commande

Type	SAI-SK-M12 PVC
Référence	1915260000
Version	Sous-ensembles protégés, Capuchon de protection
GTIN (EAN)	4032248547012
Cdt.	10 pièce(s)

Fiche de données

SAI-SK-M12 PVC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net	1,2 g

Températures

Température ambiante	-25 °C...+70 °C

Caractéristiques générales

Degré de protection	IP67	Matériau	PA, PVC
Presse-étoupes	M 12		

Classifications

ETIM 6.0	EC002314	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.2	27-06-92-90	eClass 7.1	27-06-92-90
eClass 9.0	27-44-02-92	eClass 9.1	27-44-02-08

Agréments

Agréments	
ROHS	Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue	FL FIELDWIRING EN