

**kabelové oko, konec svorky
KQN-M4/-6**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje
dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického
připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|---|
| Typ | KQN-M4/-6 |
| Objednací číslo | 1493950000 |
| Verze | kabelové oko, konec svorky, 4 mm ² - 6 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303919 |
| Mnž. | 100 ks |

Datový list

kabelové oko, konec svorky KQN-M4/-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

| | | | |
|------|--------|----------------|-------|
| Váha | 0,14 g | Čistá hmotnost | 1,4 g |
|------|--------|----------------|-------|

Konektory

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Délka hřídele (a) | 6 mm | Délka připojení (l) | 14 mm |
| Izolace | není k dispozici | Otvor | M 4 |
| Průřez vodiče, max. | 6 mm ² | Průřez vodiče, min. | 4 mm ² |
| Vnitřní průměr hřídele (d1) | 3,6 mm | Vnitřní průměr objímky (d2) | 4,3 mm |
| Vnější průměr hřídele (d3) | 8 mm | | |

Klasifikace

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC001509 | ETIM 4.0 | EC001509 |
| ETIM 5.0 | EC001052 | ETIM 6.0 | EC001059 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-04 | eClass 7.1 | 27-40-02-04 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-04 | eClass 9,1 | 27-40-02-12 |
| eClass 9.0 | 27-40-02-12 | | |

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Soubory ke stažení

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| Brožura/Katalog | CAT 6 TOOLS 15/16 EN |
| Technické údaje | EPLAN |

**kabelové oko, konec svorky
KQN-M4/-6**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy