

Klippon TB (Terminal Box) DOHA KTB A5 S2 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Obrázek výrobku



Abbildung ähnlich

Integrace, rozšíření a přizpůsobení - dokonalý doplňek každé aplikace

Plně strukturovaná řada systémových příslušenství pro řadu krytů Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krytu ke splnění specifických požadavků jakékoliv aplikace.

Držáky na dokumenty

Držáky na dokumenty pro správné skladování dokumentů v krytu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	DOHA KTB A5 S2 R
Objednací číslo	1252750000
Verze	Klippon TB (Terminal Box), Držáky dokumentů, Nýtované, Výška: 150 mm, Šířka: 180 mm, Hloubka: 20 mm, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4301, Leštěné do zrcalového lesku, Stříbrná
GTIN (EAN)	4050118045390
Mnž.	1 ks

Klippon TB (Terminal Box) DOHA KTB A5 S2 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	180 mm	Šířka (v palcích)	7,087 inch
Výška	150 mm	Výška (v palcích)	5,905 inch
Hloubka	20 mm	Hloubka (v palcích)	0,787 inch
Rozměr při montáži – výška	100 mm	Váha	690 g
Čistá hmotnost	289 g		

Všeobecné informace

Tloušťka materiálu	1 mm	Materiál	Nerezavějící ocel 1.4301
Provedení povrchu	Leštěné do zrcalového lesku	Připojení krytu	Upevňovací oka

Všeobecné informace o příslušenství

Materiál	Nerezavějící ocel 1.4301	Provedení povrchu	Leštěné do zrcalového lesku
Rozměr při montáži – výška	100 mm	Tloušťka materiálu	1 mm

Klasifikace

ETIM 5.0	EC000317	ETIM 6.0	EC000317
eClass 6.2	27-18-92-67	eClass 7.1	27-18-92-67
eClass 8.1	27-18-92-67	eClass 9.1	27-18-92-67

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD
Technické údaje	STEP