
Données de base

WMS 3,2 (30X5)R YE

Référence: 0800408



http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=0800408

Gaine thermorétractable, Rouleau, jaune, vierge, Repérable avec : Thermomark R, Thermomark X, perforé, Type de montage: Enfilage, Diamètre du câble: 1-3,2 mm, Surface utile: 30 x 5 mm

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous http://www.download.phoenixcontact.fr Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Caractéristiques commerciales	
EAN	4 046356 626750
Unité d'emballage	1 pcs.
Tarif douanier	39173200
Poids brut par pièce	kg

Données techniques

Généralités

Longueur (b)	30 mm
Largeur (a)	5 mm
Coloris	jaune
Matériau embase	polyoléfine
Résistance à l'effacement	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Température ambiante (fonctionnement)	-55 °C ... 135 °C
Composants	Exempt d'halogène
Matériau	Polyoléfine
Nombre d'étiquettes	500
Nombre d'étiquettes par ligne	2

Approbations

Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

Accessoires

Article	Désignation	Description
Généralités		
5146448	THERMOMARK ROLL-ERH	Porte-rouleau externe, pour rouleau THERMOMARK, pour diamètre extérieur maximal de rouleau de 150 mm à 400 mm
0827856	THERMOMARK-RIBBON 55-WMSHF	Ruban encreur, longueur : 300 m, largeur : 55 mm, coloris : noir (spécialement pour gaines thermorétractables exemptes d'halogène)
5145724	THERMOMARK-RIBBON 64-WMSE	Ruban encreur, Longueur: 300000 mm, Largeur: 64 mm, Coloris: noir
5145737	THERMOMARK-RIBBON 64-WMSE BU	Ruban encreur, Longueur: 300000 mm, Largeur: 64 mm, Coloris: bleu
5145740	THERMOMARK-RIBBON 64-WMSE RD	Ruban encreur, Longueur: 300000 mm, Largeur: 64 mm, Coloris: rouge

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2,France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
http://www.phoenixcontact.fr

© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques