Données de base

ESL 44X 7

Référence: 0808244

La figure illustre la variante ESL 29 x 8



http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=0808244

Ruban enfichable, Feuille, blanc, vierge, Repérable avec : Office-Drucksysteme, Plotter, perforé, Type de montage: Insertion, Surface utile: 44 x 7 mm

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous http://www.download.phoenixcontact.fr Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Caractéristiques commerciales	
EAN	4 017918 171537
Unité d'emballage	10 pcs.
Tarif douanier	39206219
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 699 (CL-2009)

Données techniques

Généralités

Remarque	L'impression peut varie selon l'imprimante laser
Longueur (b)	44 mm
Largeur (a)	7 mm
Coloris	blanc
Résistance à l'effacement	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C
Composants	exempt de silicone et d'halogène
Matériau	Film polyester
Nombre d'étiquettes	136

Approbations

Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2,France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
http://www.phoenixcontact.fr

© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques