Données de base

UC-WMCO 2,9 (12X3,5)

Référence: 0827148



http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=0827148

Repère pour conducteur, Planche, blanc, vierge, Repérable avec : BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Type de montage: Enfilage, Diamètre du câble: 2,1-2,9 mm, Surface utile: 12 x 3,5 mm

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous http://www.download.phoenixcontact.fr Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Caractéristiques commerciales

EAN	4 046356 444941
Unité d'emballage	10 pcs.
Tarif douanier	39269097
Poids brut par pièce	kg

Données techniques

Généralités

Largeur (a)	12 mm
Coloris	blanc
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Résistance à l'effacement	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 120 °C
Composants	exempt de silicone et d'halogène
Matériau	PA
Nombre d'étiquettes	40
Nombre d'étiquettes par ligne	10

Approbations

Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

Accessoires

Article	Désignation	Description
Généralités		
5146568	P1 UC-MAG 7	Chargeur de CMS-P1-PLOTTER, pour : UC-WMCO...
0827804	UC-WMCO 3,6 TOOL	Outil d'enfilage pour repères pour câble, orange, Type de montage: Enfilage, Diamètre du câble: 2,9-3,6 mm
Outil		
0827807	UC-WMCO TOOL SET	Outil d'enfilage pour repères pour câble, orange, vierge, Type de montage: Enfilage, Diamètre du câble: 1,6-7 mm

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2,France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
http://www.phoenixcontact.fr



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques