

**Klippon EBi (Essential Box industrial)
KEBI-KTBI MOPL 5040 S2N**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Značka Klippon® již mnoho let znamená kompetenci a kvalitu mezi skříněmi.

Průmyslové skříně Klippon® EBi spolehlivě chrání vaše komponenty, pokud jsou používány v prostředí s mírnými podmínkami a jsou určeny pro každodenní použití.

Díky neustále rostoucí potřebě individuálních řešení v aplikacích se Klippon® EBi s vysokým výkonem a ochranou proti nárazům výborně hodí pro vaše potřeby. Naším standardním produktem je Klippon® EBi QL – s pantovými dveřmi a dvojitým zámkem.

K dispozici je také varianta s upevňovacími šrouby, nicméně tato varianta je na objednávku a je u ní požadováno minimální objednané množství. Schválení DNV GL a cULus jsou k dispozici na vyžádání.

Všeobecné objednací údaje

Typ	KEBI-KTBI MOPL 5040 S2N
Objednací číslo	1310350000
Verze	Klippon EBi (Essential Box industrial), Montážní deska, Výška: 429 mm, Šířka: 329 mm, Hloubka: 1.5 mm, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4301 (304), Stříbrná
GTIN (EAN)	4050118112375
Mnž.	1 ks

**Klippon EBi (Essential Box industrial)
KEBI-KTBI MOPL 5040 S2N****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Technické údaje****Rozměry a váhy**

Šířka	329 mm	Šířka (v palcích)	12,953 inch
Výška	429 mm	Výška (v palcích)	16,89 inch
Hloubka	1,5 mm	Hloubka (v palcích)	0,059 inch
Čistá hmotnost	1 695 g		

Všeobecné informace

Materiál	Nerezavějící ocel 1.4301 (304)
----------	-----------------------------------

Klasifikace

ETIM 5.0	EC002620	ETIM 6.0	EC000213
eClass 6.2	27-18-92-61	eClass 7.1	27-18-92-61
eClass 8.1	27-18-92-61	eClass 9,1	27-18-92-90
eClass 9.0	27-40-06-39		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD
Technické údaje	STEP