Données de base

G 5/ 2 DIO SO BU

Référence: 3022247

L'illustration représente une combinaison des versions G 5/2, G 5/3 et G 5/4



http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=3022247

BJ simple, Mode de raccordement: Raccordement vissé, section :0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Largeur: 20 mm, Hauteur: 24 mm, Coloris: bleu, Type de montage: Vissage direct

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous http://www.download.phoenixcontact.fr Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Caractéristiques commerciales	
EAN	4 017918 384920
Unité d'emballage	50 pcs.
Tarif douanier	85369010
Poids brut par pièce	kg

Approbations

Homologations GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2,France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
http://www.phoenixcontact.fr

© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques