


## TM-I TM-I 23 MC NE RT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



TM-I je uznávaný a akreditovaný typ značek pro dopravní strojírenství. K dispozici je pět různých délek štítků pro jednotlivé značení s dlouhými znakovými řetězci. Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky. Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost

Speciální okraj TM-I usnadňuje instalaci a zabezpečuje pevné umístění. Jsou kompatibilní s mnoha komerčně dostupnými pouzdry. Díky formátu MultiCard lze označovat štítky rychle a pohodlně pomocí laserové tiskárny SMark, tiskárny PrintJet ADVANCED, plotteru, MC-Mobilo nebo STI fixu.

- Snadné oddělení a instalace díky poli projektové značky.
- Uznávaná a akreditovaná značka pro dopravní strojírenství
- Předpřipojení pouzder a doplnění štítků poskytují dokonalou všestrannost
- Nehodí se pro značení pomocí inkoustu P-ink nebo STI fixu při použití s CLI T obaly

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednací údaje

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Typ                   | TM-I 23 MC NE RT                          |
| Objednací číslo       | <a href="#">1428510000</a>                |
| Verze                 | TM-I, Vkládací značky, 23 x 4 mm, Červená |
| GTIN (EAN)            | 4050118232752                             |
| Mnž.                  | 400 ks                                    |
| kompatibilní tiskárna | <a href="#">1324380000</a>                |
| Alternativní výrobek  | <a href="#">1433880000</a>                |

## TM-I TM-I 23 MC NE RT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |         |                     |            |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Šířka          | 4 mm    | Šířka (v palcích)   | 0,157 inch |
| Výška          | 23 mm   | Výška (v palcích)   | 0,906 inch |
| Hloubka        | 2 mm    | Hloubka (v palcích) | 0,079 inch |
| Čistá hmotnost | 0,225 g |                     |            |

### Obecné údaje

|                              |                 |                                   |             |
|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------|
| Barevný                      | Červená         | Barva materiálu podle kódu odporu | 2           |
| Doporučená odvětví           | Doprava, Stroje | Halogen                           | Ne          |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2             | Materiál                          | Polyamid 66 |
| Rozsah provozní teploty      | -40...100 °C    | Typ tisku                         | prázdný     |
| Šířka                        | 4 mm            |                                   |             |

### Označení vodičů a kabelů

|         |    |
|---------|----|
| Halogen | Ne |
|---------|----|

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-29 | eClass 9.1 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.0 | 27-40-04-01 |            |             |

### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Soubory ke stažení

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Software        | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |
| Technické údaje | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>       |
| Technické údaje | <a href="#">STEP</a>                           |

**TM-I**  
**TM-I 23 MC NE RT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

