

Propojovací prvky H0,5/16 OR BD GSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- Cívka spojených kabelových dutinek (5000 kusů)
- Barevné kódování společnosti Weidmüller
- DIN barevné kódování

Všeobecné objednací údaje

Typ	H0,5/16 OR BD GSP
Objednací číslo	1476010000
Verze	vodič a dutinka, izolované, 12 mm, 10 mm, Oranžová
GTIN (EAN)	4050118282832
Mnž.	5 000 ks
Balení	Cívka

Propojovací prvky H0,5/16 OR BD GSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	16 mm	Šířka (v palcích)	0,63 inch
Čistá hmotnost	0,117 g		

Technické údaje

Verze	izolované
-------	-----------

Kabelové koncovky

Barevný kód	Weidmüller	Délka odizolování	12 mm
Délka povrchu kontaktu (L2)	10 mm	L1 v mm	16 mm
Průměr objímky (D2)	2,6 mm	Průměr povrchu kontaktu (D1)	1 mm
Průřez propojení AWG, max.	AWG 20	Průřez vodiče	0,5 mm ²
Tloušťka kovové objímky (S1)	0,15 mm	Tloušťka plastové objímky (S2)	0,25 mm

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.2	27-40-02-01
eClass 7.1	27-40-02-01	eClass 8.1	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	EPLAN
-----------------	-----------------------

Datový list**Propojovací prvky
H0,5/16 OR BD GSP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy**Podobné ilustraci**