Données de base

CCV 2,5/ 8-GF-5,08P26AUTHRR88

Référence: 1712296

http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1712296

Embase, Intensité nominale: 12 A, Nbre. pôles: 8, Pas: 5,08 mm, Coloris: noir, Surface des contacts: or

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous http://www.download.phoenixcontact.fr Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Caractéristiques commerciales

EAN	4 046356 085311
Unité d'emballage	140 pcs.
Tarif douanier	85366990
Poids brut par pièce	kg

Données techniques

Cotes / pôles

Pas	5,08 mm
Cote a	35,56 mm
Nombre de pôles	8

Caractéristiques techniques

Famille d'articles	CCV 2,5/..-GF
Connexion selon la norme	EN-VDE
Intensité nominale I_N	12 A
Tension nominale U_N	250 V
Coloris	noir

Approbations

Homologations GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2,France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
http://www.phoenixcontact.fr

© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques