

**kabelové oko, konec svorky  
KWPN-M8/-50 90**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje  
dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického  
připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	KWPN-M8/-50 90
Objednací číslo	<a href="#">1497590000</a>
Verze	kabelové oko, konec svorky, 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306699
Mnž.	100 ks

## kabelové oko, konec svorky KWPN-M8/-50 90

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Váha	4,62 g	Čistá hmotnost	46,23 g
------	--------	----------------	---------

### Technické údaje

Verze	DIN řada 46235, 90°
-------	---------------------

### Konektory

Délka hřídele (a)	28 mm	Délka připojení (l)	19,8 mm
Izolace	není k dispozici	Otvor	M8
Průřez vodiče	50 mm <sup>2</sup>	Vnitřní průměr hřídele (d1)	9,8 mm
Vnitřní průměr objímky (d2)	8,4 mm	Vnější průměr hřídele (d3)	14,5 mm
Šířka příruby (b)	20 mm		

### Klasifikace

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC001509
ETIM 5.0	EC001050	ETIM 6.0	EC001050
eClass 6.2	27-40-02-05	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-03	eClass 9.1	27-40-02-03
eClass 9.0	27-40-02-03		

### Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

### Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">EPLAN</a>
-----------------	-----------------------

**Datový list****kabelové oko, konec svorky  
KWPN-M8/-50 90**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Nákresy**