

**kabelové oko, konec svorky  
VPN/-240**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje  
dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického  
připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	VPN/-240
Objednací číslo	<a href="#">1498730000</a>
Verze	kabelové oko, konec svorky,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308044
Mnž.	15 ks

## kabelové oko, konec svorky VPN/-240

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Váha	23,2 g	Čistá hmotnost	232 g
------	--------	----------------	-------

### Konektory

Délka 2 (l2)	7 mm	Délka připojení (l)	90 mm
Identifikační číslo Cu	28 K	Izolace	není k dispozici
Průřez vodiče	240 mm <sup>2</sup>	Průřez vodiče, max.	240 mm <sup>2</sup>
Vnitřní průměr hřídele (d1)	21,5 mm	Vnější průměr hřídele (d3)	29 mm

### Klasifikace

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC001509
ETIM 5.0	EC001050	ETIM 6.0	EC001059
eClass 6.2	27-40-02-05	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-03	eClass 9,1	27-40-02-12
eClass 9.0	27-40-02-12		

### Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

### Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
-----------------	--------------------------------------

**Datový list****kabelové oko, konec svorky  
VPN/-240**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Nákresy**