

**Klippon POK (prázdná polyesterová skříň)  
POK MOPL 1222 MINI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

Podobné ilustraci

**Integrace, rozšíření a přizpůsobení - dokonalý  
doplněk každé aplikace**

Konsistentní struktura systémového příslušenství pro řadu skříňek Klippon® POK umožňuje snadné přizpůsobení skříňky ke splnění specifických požadavků každé aplikace. Tato řada zahrnuje:

- Montážní desky
- Uzemňovací desky
- Montážní podstavce

Naše montážní služba zahrnuje dodávku skříňky připravené k zapojení a vhodné pro každou aplikaci.

**Všeobecné objednávací údaje**

Typ	POK MOPL 1222 MINI
Objednávací číslo	<a href="#">1534350000</a>
Verze	Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Montážní deska, Výška: 77 mm, Šířka: 207 mm, Hloubka: 1.5 mm, Materiál: Ocelové plechy, galvanizované, galvanizované, Stříbrná
GTIN (EAN)	4050118337990
Mnž.	1 ks

**Klippon POK (prázdna polyesterová skříň)  
POK MOPL 1222 MINI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technické údaje****Rozměry a váhy**

Šířka	207 mm	Šířka (v palcích)	8,15 inch
Výška	77 mm	Výška (v palcích)	3,031 inch
Hloubka	1,5 mm	Hloubka (v palcích)	0,059 inch
Rozměr při montáži – šířka	193 mm	Rozměr při montáži – výška	52 mm
Čistá hmotnost	169 g		

**Všeobecné informace**

TLoušťka materiálu	1,5 mm	Materiál	Ocelové plechy, galvanizované
Provedení povrchu	galvanizované		

**Všeobecné informace o příslušenství**

Materiál	Ocelové plechy, galvanizované	Provedení povrchu	galvanizované
Rozměr při montáži – výška	52 mm	Rozměr při montáži – šířka	193 mm
TLoušťka materiálu	1,5 mm		

**Klasifikace**

ETIM 6.0	EC000213	eClass 6.2	27-18-92-61
eClass 9,1	27-18-92-90	eClass 9.0	27-40-06-39

**Osvědčení**

Schválení

**Soubory ke stažení**

Brožura/Katalog	<a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a>
Technické údaje	<a href="#">STEP</a>