Données de base

US-EMP (25X6)

Référence: 0829435

L'illustration représente l'une des versions de l'article



http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=0829435

Etiquettes à encliqueter, Carte, blanc, vierge, Repérable avec : Thermomark C+, Thermomark C, Type de montage: Encliquetage dans le porte-repère, Surface utile: 26 x 6 mm

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous http://www.download.phoenixcontact.fr Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Caractéristiques commerciales

EAN	4 046356 562249
Unité d'emballage	10 pcs.
Tarif douanier	39204910
Poids brut par pièce	kg

Données techniques

Généralités

Longueur (b)	26 mm
Hauteur	0,5 mm
Largeur (a)	6 mm
Coloris	blanc
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Résistance à l'effacement	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Température ambiante (fonctionnement)	-30 °C ... 80 °C
Température ambiante (montage)	15 °C ... 25 °C
Composants	exempt de silicone
Matériau	PVC
	PVC

Nombre d'étiquettes	84
Nombre d'étiquettes par ligne	4
Conforme aux directives RoHS	oui
Exempt d'halogène	non
Exempt de silicone	oui
Exempt de cadmium	oui
Numéro de fichier	U9
Imprimabilité	Transfert thermique
Appareil	5146464 THERMOMARK CARD
	5146451 THERMOMARK CARD-US-MAG1
Ruban encreur	0801371 THERMOMARK-RIBBON 110-TC
Spécification contrôle résistance aux intempéries	sur la base de DIN EN ISO 4892-2:2009-11
Durée de contrôle (heures)	96 h
Résultat contrôle de résistance à l'effacement	Test réussi
Spécification contrôle brouillard salin	DIN EN ISO 9227:2012-09
Durée du contrôle	96 h
Résultat contrôle brouillard salin	Test réussi
Spécification de contrôle climat saturé avec SO2	DIN 50018:1997-06
Degré climatique	KFW 1,0 S
Cycles	2
Résultat contrôle condensation	Test réussi
Spécification contrôle résistance à l'effacement inscriptions	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2002-08
Résultat	Test réussi
Inflammabilité	auto-extinguible
Epaisseur film	500 µm

Approbations

Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

Accessoires

Article	Désignation	Description
Généralités		
5146451	THERMOMARK CARD-US-MAG1	Chargeur pour l'imprimante THERMOMARK CARD, pour accueil des cartes US

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2,France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
http://www.phoenixcontact.fr

© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques