Données de base

US-EMLP (17X7)

Référence: 0828792

La figure montre la variante US-EMLP (20x9)



http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=0828792

Etiquette en plastique, Carte, blanc, vierge, Repérable avec : Thermomark C+, Thermomark C, Type de montage: Collage, Surface utile: 17 x 7 mm

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous http://www.download.phoenixcontact.fr Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Caractéristiques commerciales

EAN	4 046356 558730
Unité d'emballage	10 pcs.
Tarif douanier	39199000
Poids brut par pièce	kg

Données techniques

Généralités

Longueur (b)	17 mm
Hauteur	0,5 mm
Largeur (a)	7 mm
Coloris	blanc
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Résistance à l'effacement	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Température ambiante (fonctionnement)	-30 °C ... 80 °C
Composants	exempt de silicone
Matériau	PVC
Nombre d'étiquettes	108
Nombre d'étiquettes par ligne	6

Approbations

Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

Accessoires

Article	Désignation	Description
Généralités		
5146451	THERMOMARK CARD-US-MAG1	Chargeur pour l'imprimante THERMOMARK CARD, pour accueil des cartes US

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2,France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
http://www.phoenixcontact.fr

© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques