

SwitchMark SM 36/18-30 MM WS VPE100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Ochrana před nesprávným použitím: SM

Značky MultiMark na zařízení lze použít se značícími materiály od jiných výrobců. Zajišťují, že všechny komponenty, jako jsou řídicí a signalizační zařízení od jiných výrobců, jsou jasně označeny.

Vaše výhody s MultiMark

- Dvojitě laminovaný polyester
- Lze použít s vybavením od různých výrobců
- Značky na zařízení se známým designem

Všeobecné objednávací údaje

Typ	SM 36/18-30 MM WS VPE100
Objednávací číslo	2497020000
Verze	SwitchMark, Značky na přístroje, 56 x 36 mm, Bílá
GTIN (EAN)	4050118508529
Mnž.	100 ks
kompatibilní tiskárna	2430920000 2448870000

**SwitchMark
SM 36/18-30 MM WS VPE100**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Šířka	36 mm	Šířka (v palcích)	1,417 inch
Výška	56 mm	Výška (v palcích)	2,205 inch
Hloubka	0,1 mm	Hloubka (v palcích)	0,004 inch
Čistá hmotnost	0,056 g	Průměr	30 mm

Obecné údaje

Barevný	Bílá	Halogen	Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Lepidlo	Akrylátové lepidlo
Materiál	Polyester	Rozsah provozní teploty	-40... 120 °C
Schválení podle UL 969	Ano	Velikost pole na označení	18 x 36 mm
Verze	bez obsahu halogenů, Samolepicí	Šířka	36 mm

Značky na přístroje

Průměr	30 mm
--------	-------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001288	eClass 6.2	27-14-91-29
eClass 9,1	27-40-06-29	eClass 9.0	27-40-06-29

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	EPLAN
-----------------	-----------------------

Datový list

SwitchMark
SM 36/18-30 MM WS VPE100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

