Données de base

C-FCI 1,5/M6

Référence: 3240036



http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240036

Cosse à fourche, rouge, 0,5 - 1,5 mm², M6

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous http://www.download.phoenixcontact.fr Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Caractéristiques commerciales

EAN	4 046356 451130
Unité d'emballage	100 pcs.
Tarif douanier	85369010
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 672 (CL-2009)

Données techniques

Généralités

Longueur (b)	22 mm
Largeur (a)	10,7 mm
Coloris	rouge
Longueur à dénuder	7 mm
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Composants	Exempt d'halogène
Longueur cône d'entrée isolant (c)	10,5 mm
Cote interne collier isolant (d)	4,1 mm
Diamètre intérieur (f)	6,5 mm
Epaisseur du matériel (g)	0,75 mm

Approbations


Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

Schémas

Dessin coté



Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2,France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
http://www.phoenixcontact.fr

© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques