

**FAD 1771-WB/WD SL12 M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Vzhledem ke zvyšování komplexity závodů, zastarávání některých PLC a stále se zvyšujícímu zájmu o I/O signály je v mnoha instalacích a závodech potřeba vyměnit stávající řadiče za nové bez modifikace stávající periferní kabeláže. S pomocí adaptérů, předem sestavených kabelů a rozhraní od společnosti Weidmüller lze snadno a bezpečně vyřešit problém výměny jednoho PLC systému za jiný: uživatelé mohou zachovat stávající kabeláž, testovat nový systém a udržet odstávky na minimum.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	FAD 1771-WB/WD SL12 M
Objednací číslo	<a href="#">2448680000</a>
GTIN (EAN)	4050118462470
Mnž.	1 ks

## FAD 1771-WB/WD SL12 M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a váhy

Délka	269 mm	Délka (v palcích)	10,591 inch
Šířka	32 mm	Šířka (v palcích)	1,26 inch
Čistá hmotnost	10 g		

## Teploty

Provozní teplota, max.	50 °C	Provozní teplota, min.	-25 °C
Skladovací teplota, max.	60 °C	Skladovací teplota, min.	-40 °C
Provozní teplota	-25...50 °C	Skladovací teplota	-40...60 °C

## Údaje o připojení

Připojení k PLC	SL 3,5/F 12p konektor
-----------------	-----------------------

## Jmenovité údaje

Max. proud na kanál	2 A	Celkový provozní proud	6 A
---------------------	-----	------------------------	-----

## Koordinace izolace (EN50178)

Podle normy	DIN EN 50178	Jmenovité napětí izolace	< 300 V AC
Kategorie přepětí	II	Závažnost úrovně znečištění	2
Napětí při zkoušce izolace	1,2 kVAC		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC002584	eClass 6.2	27-14-11-52
eClass 9,1	27-24-22-92	eClass 9.0	27-33-02-92

## Osvědčení

Schválení



## Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">EPLAN</a>
-----------------	-----------------------

## FAD 1771-WB/WD SL12 M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

