

**CMA řada
CMA-31-100-5A-2,5VA-1**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Zásuvné proudové převodníky jsou zejména vhodné pro instalaci na přípojnicích.

Výhody:

- Bezšroubový systém připojení se svorkou s tažnou pružinou.
- Časově úsporné připojení pro pevné a pružné vodiče.
- Odolné proti nárazům a otřesům, velké mechanické přídržné síly.
- Vysoká proudová odolnost

Všeobecné objednací údaje

Typ	CMA-31-100-5A-2,5VA-1
Objednací číslo	1482030000
Verze	Primární proud: 100 A, Sekundární proud, max.: 5 A, Zátěž: 2,5 VA, Tolerance class: 1
GTIN (EAN)	4050118290943
Mnž.	1 ks

CMA řada
CMA-31-100-5A-2,5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Šířka	60 mm	Šířka (v palcích)	2,362 inch
Výška	80,9 mm	Výška (v palcích)	3,185 inch
Hloubka	52 mm	Hloubka (v palcích)	2,047 inch
Čistá hmotnost	240 g		

Teploty

Provozní teplota, max.	50 °C	Provozní teplota, min.	-5 °C
Skladovací teplota, max.	70 °C	Skladovací teplota, min.	-25 °C
Provozní teplota	-5 °C...50 °C	Skladovací teplota	-25 °C...70 °C

Technické údaje

Jmenovitý kmitočet	50 Hz	Provozní napětí $U_{max.}$, max.	1,2 kV
Teplný jmenovitý stejnosměrný proud $I_{teplný}$	1,2 x $I_{jmen.}$	Třída izolace	E

Elektrické vlastnosti

Primární proud	100 A	Sekundární proud, max.	5 A
Tolerance class	1	Zátěž	2,5 VA

Rozměry živých vodičů

Kulatý vodič	25,7 mm	Lišta	20 x 20 mm, 25 x 12 mm, 30 x 10 mm
--------------	---------	-------	---------------------------------------

Klasifikace

ETIM 5.0	EC002048	ETIM 6.0	EC002048
eClass 6.2	27-21-09-02	eClass 7.1	27-21-09-02
eClass 8.1	27-21-09-02	eClass 9,1	27-21-09-02
eClass 9.0	27-21-09-02		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	3D drawing
Uživatelská dokumentace	instruction sheet english.pdf Betriebsanleitung deutsch

**CMA řada
CMA-31-100-5A-2,5VA-1**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Nákresy

