Données de base

# US-EMLSP (28X10)

Référence: 0830343



http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=0830343

Repères à coller, visser ou riveter, Carte, blanc, vierge, Repérable avec : Thermomark C+, Thermomark C, Type de montage: Vis, rivets, Collage, Surface utile: 28 x 10 mm

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous http://www.download.phoenixcontact.fr Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

## Caractéristiques commerciales

| | |
|---|---|
| EAN | 4 046356 708203 |
| Unité d'emballage | 10 pcs. |
| Tarif douanier | 39199000 |
| Poids brut par pièce | kg |

## Données techniques

### Généralités

| | |
|---|---|
| Longueur (b) | 28 mm |
| Hauteur | 0,5 mm |
| Largeur (a) | 10 mm |
| Coloris | blanc |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Résistance à l'effacement | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -30 °C ... 80 °C |
| Composants | exempt de silicone |
| Matériau | PVC |
| Nombre d'étiquettes | 26 |
| Nombre d'étiquettes par ligne | 2 |

## Approbations

Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

## Accessoires

| Article | Désignation | Description |
|---|---|---|
| **Généralités** | | |
| 5146451 | THERMOMARK CARD-US-MAG1 | Chargeur pour l'imprimante THERMOMARK CARD, pour accueil des cartes US |

## Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2,France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
http://www.phoenixcontact.fr

© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques