

KCMA-18-200-1A-3VA-3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Kabelový proudový převodník se používá zvláště při dodatečné montáži k předejití porušení hlavních vodičů.

- Díky svým rozměrům a snadnému používání je kabelový proudový převodník zejména vhodný pro použití v místech se špatným přístupem nebo v případě stísněných prostorů
- V kombinaci s upevňovacími svorkami umožňuje tento připínací systém instalaci jednou rukou.

Všeobecné objednací údaje

Typ	KCMA-18-200-1A-3VA-3
Objednací číslo	2420760000
Verze	Primární proud: 200 A, Sekundární proud, max.: 1 A, Zátěž: 3 VA, Tolerance class: 3
GTIN (EAN)	4050118428933
Mnž.	1 ks

KCMA-18-200-1A-3VA-3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	41,6 mm	Šířka (v palcích)	1,638 inch
Výška	64,5 mm	Výška (v palcích)	2,539 inch
Hloubka	68 mm	Hloubka (v palcích)	2,677 inch
Čistá hmotnost	1 g		

Teploty

Provozní teplota, max.	50 °C	Provozní teplota, min.	-5 °C
Skladovací teplota, max.	70 °C	Skladovací teplota, min.	-25 °C
Provozní teplota	-5 °C...50 °C	Skladovací teplota	-25 °C...70 °C

Technické údaje

Jmenovitý kmitočet	50 Hz	Provozní napětí $U_{max.}$, max.	0,72 kV
Tepelný jmenovitý stejnosměrný proud $I_{teplný}$	1,2 x $I_{jmen.}$	Třída izolace	E

Elektrické vlastnosti

Primární proud	200 A	Sekundární proud, max.	1 A
Tolerance class	3	Zátěž	3 VA

Rozměry živých vodičů

Kulatý vodič	18,5 mm
--------------	---------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002048	eClass 6.2	27-21-09-02
eClass 9,1	27-21-09-02	eClass 9.0	27-21-09-02

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Uživatelská dokumentace	instruction sheet german.pdf
-------------------------	--

KCMA-18-200-1A-3VA-3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Nákresy**