

HSS-HF 4.8-9.5 EL W30M
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Nekonečné smršťovací spojky řady MultiMark se potisknou během vteřin pomocí termotransferové tiskárny. Délku značek lze jednotlivě upravit v závislosti na počtu znaků a dostupném místě. Požadovaná délka je předem přesně perforována pomocí speciální čepele. Díky oválnému tvaru lze tyto značky jednoduše otevřít, rychle nasadit a smrštít přesně podle velikosti vodiče. U cívek s materiálem pro tisk nad 30 m je potřeba použít externí držák cívky (1302920000).

Všeobecné objednací údaje

Typ	HSS-HF 4.8-9.5 EL W30M
Objednací číslo	1513290000
Verze	Označení vodičů a kabelů, 4.8 - 9.5 mm, x 15.1 mm, Bílá
GTIN (EAN)	4050118320848
Mnž.	1 ks
kompatibilní tiskárna	2430920000 2448870000 1140490000

HSS-HF 4.8-9.5 EL W30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	30 000 mm	Délka (v palcích)	1 181,1 inch
Šířka	15,1 mm	Šířka (v palcích)	0,594 inch
Hloubka	1,2 mm	Hloubka (v palcích)	0,047 inch
Čistá hmotnost	566 g		

Obecné údaje

Barevný	Bílá	Délka	30 000 mm
Halogen	Ne	Materiál	Polyolefin
Počet na roli	1	Rozsah provozní teploty	-55...105 °C
Šířka	15,1 mm		

Označení vodičů a kabelů

Doporučená teplota na smršťování	90 °C	Halogen	Ne
Průřez vodiče, max.	16 mm ²	Průřez vodiče, min.	4 mm ²
Rychlost smršťování	2:1	Vnější prům. vodiče	4,8 - 9,5 mm
Vnější prům. vodiče, max.	9,5 mm	Vnější prům. vodiče, min.	4,8 mm

Klasifikace

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9.1	27-40-04-01
eClass 9.0	27-40-04-01		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006 BS EN 45545-2 2013+A1 2015 BS EN ISO 4589-2 1999
Technické údaje	EPLAN, WSCAD

HSS-HF 4.8-9.5 EL W30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

