# SAIE-M8B-8-0.2U-FP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



K připojení na straně zařízení kabeláže snímačů / akčních členů je zapotřebí různých vestavěných konektorů. Jsou k dispozici ve verzích M12, M8 a M5.

## Všeobecné objednací údaje

| | |
|---|---|
| Typ | SAIE-M8B-8-0.2U-FP |
| Objednací číslo | 1467630000 |
| Verze | Vestavěné zástrčky, M8 thread, Zásuvka, rovná, M 8, Počet pólů: 8 |
| GTIN (EAN) | 4050118273373 |
| Mnž. | 1 ks |

# Datový list

## SAIE-M8B-8-0.2U-FP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

# Technické údaje

### Rozměry a váhy

| | |
|---|---|
| Čistá hmotnost | 10 g |

### Shoda produktu s prostředím

| | |
|---|---|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |

### Standardy

| | |
|---|---|
| Standardní konektor | IEC 61076-2-104 |

### Obecné údaje

| | | | |
|---|---|---|---|
| Délka vlákna / kabelu | 0,2 m | Hlavní materiál krytu | Mosaz, poniklované |
| Jmenovité napětí | 30 V | Jmenovité napětí | 30 V |
| Jmenovitý proud | 1,5 A | Kabelové vývodky | M 8 |
| Kódování | žádná | Povrch kontaktu | Pozlacené |
| Počet pólů | 8 | Průřez jádra | 0,14 mm² |
| Připojovací závit | M8 thread | Rozsah teplot krytu | -25...+85 °C |
| Stupeň krytí | IP67, přišroubované | Typ připojení | Patice |
| Vnější prům. vodiče | - | | |

### Klasifikace

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 5.0 | EC002635 | ETIM 6.0 | EC002635 |
| eClass 6.2 | 27-26-07-02 | eClass 7.1 | 27-44-01-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-01-02 | eClass 9,1 | 27-44-01-03 |
| eClass 9.0 | 27-44-01-02 | | |

### Osvědčení

| | |
|---|---|
| Schválení | |
| ROHS | Shoda |

### Soubory ke stažení

| | |
|---|---|
| Brožura/Katalog | CAT 8 SAI 15/16 EN<br>FL FIELDWIRING EN |
| Technické údaje | STEP |

**SAIE-M8B-8-0.2U-FP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Nákresy

### Schéma připojení




### Schéma pólů

