

**Nářadí
STRIPAX ULTIMATE XL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- Odizolovací nástroje s automatickým nastavením
- Na pružné a pevné vodiče
- Vhodné pro strojírenství, železnice, větrné elektrárny, robotiku, ochranu proti výbuchům a také námořní, pobřežní a lodní sektory
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zarážky
- Automatické otevření upínacích čelistí po odizolování
- Žádné větvení jednotlivých vodičů
- Nastavitelné pro různé tloušťky izolace
- Kabely s dvojitou izolací ve dvou pracovních krocích bez zvláštních úprav
- Žádná vůle v samočinně seřizované řezací jednotce
- Dlouhá životnost
- Optimalizovaný ergonomický design

Všeobecné objednávací údaje

Typ	STRIPAX ULTIMATE XL
Objednávací číslo	1512780000
Verze	Nářadí, Nástroj na řezání a odizolování vodičů, Pružné a pevné vodiče s izolací bez obsahu halogenů, 10mm ² , 25mm
GTIN (EAN)	4050118319934
Mnž.	1 ks

**Náradí
STRIPAX ULTIMATE XL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmuller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Šířka	190 mm	Šířka (v palcích)	7,48 inch
Výška	99 mm	Výška (v palcích)	3,898 inch
Hloubka	22 mm	Hloubka (v palcích)	0,866 inch
Váha	220 g	Čistá hmotnost	220 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Nástroje k odizolování

Délka odizolování, max.	25 mm	Průřez vodiče (kapacita odřezávání)	6 mm ²
Průřez vodiče, max.	10 mm ²	Průřez vodiče, max. AWG	AWG 10
Průřez vodiče, min.	2,5 mm ²	Průřez vodiče, min. AWG	AWG 24
Typ kabelu	Pružné a pevné vodiče s izolací bez obsahu halogenů		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC002109
eClass 6.2	21-04-90-90	eClass 7.1	21-04-37-06
eClass 8.1	21-04-37-06	eClass 9,1	21-04-37-06
eClass 9.0	21-04-37-06		

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

**Nářadí
STRIPAX ULTIMATE XL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy**Příklad použití**