SAUTER **285-352**

Balance à ressort mécanique précise dans un boîtier en aluminium robuste avec lecture en g/kg



Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Dynamomètre
Groupe de produit	Balance à ressort (Échelle de g/kg)
Famille de produits	285

Système de mesure

Portée [Max]	35 kg
Lecture [d]	0,5 kg
Résolution	70
Tolérance (% de [Max])	0,3%
Directions de force	traction
Unité préréglée	kg

Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	370×32×32 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	370×32×32 mm
Boîtier diamètre (Ø)	32 mm
Matériau boîtier	aluminium
Matériau crochet de levage	inox
Longueur sans charge (l [Min])	370 mm
Longueur en charge (l [Max])	460 mm
Support de charge (force de traction)	Crochet

Services

Numéro d‘article pour étalonnage usine	961-101

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	395×40×40 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,50 kg
Poids brut env.	0,60 kg
Poids d’expédition	0,566 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761002326
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD

1 DAY

OPTION

ISO