KERN **EOB 150K50XL**

Balance pour colis complète avec plateau de pesée robuste en inox, plateforme XL et grande portée



Catégorie	
Marque	KERN
Catégorie de produits	Balance d'industrie
Groupe de produit	Balance plateforme
Famille de produits	EOB

Système de mesure	
Système de pesée	Jauge de contrainte
Portée [Max]	150 kg
Lecture [d]	0,05 kg
Reproductibilité	0,05 kg
Linéarité	± 0,1 kg
Résolution	3.000
Plage de tare	150 kg
Possibilités d‘ajustage	Ajustement avec poids externe
Poids de réglage recommandé	100 kg (M2)
Points d‘ajustage possibles	100 kg
Temps de stabilisation	3 s
Temps de préchauffage	10 min
Charge excentrée à 1/3 [Max]	0,15 kg
Type de construction de la balance	Balance à une plage
Unités de mesure	kg lb PCS
Fluage maximal (15 minutes)	200 g
Fluage maximal (30 minutes)	400 g
Unité préréglée	kg

Écran	
Écran type	LCD
Écran rétroéclairage	oui
Écran taille	115×40 mm
Écran hauteur de chiffres	25 mm

Forme de construction	
Dimensions afficheur (L×P×H)	235×114×51 mm
Dimensions surface de pesée (L×P)	950×500 mm
Dimensions surface de pesée	950×500 mm
Dimensions plateforme de pesée (L×P×H)	950×500×58 mm
Matériau boîtier	plastique
Matériau plateau de pesée	inox
Matériau boîtier de l‘écran	plastique
Vis de nivellement réglables	✓
Support mural	✓
Afficheur longueur de câble	2,7 m

Fonctions	
Pesage de charges suspendues	Non
Fonction de calcul de la valeur moyenne en cas de conditions de pesée instables	✓
Fonction comptage	✓
Fonction Hold	✓
Protection IP - dispositif complet	-
Protection IP - écran	non protection IP
Protection IP - plateforme	non protection IP
Protection IP - capteur de charge	non protection IP
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	off 1 min - 99 min
Auto-Off intervalle(s)en fonctionnement sur bloc d’alimentation	off 1 min - 99 min
Fonction de tare	manuellement (plusieurs fois)
Nombre de touches pour l‘utilisation	4

Alimentation en énergie	
Alimentation fourni	Unité d'alimentation électrique
Bloc d’alimentation type	Bloc d’alimentation
Bloc d’alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison	EURO AUS UK US CH
Bloc d’alimentation / adaptateur pour les pays - en option	EURO UK US CH

KERN **EOB 150K50XL**

Balance pour colis complète avec plateau de pesée robuste en inox, plateforme XL et grande portée

Tension d‘entrée bloc d‘alimentation / électricité [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tension d‘entrée bloc d‘alimentation / courant [Max]	9 V, 100 mA
Prise d'alimentation pour le bloc d'alimentation	Fiche creuse, intérieure négative, Ø extérieur 5,5 mm, Ø intérieure 2,5 mm, longue 10 mm
Type de pile/accu	Alcalin (-manganèse)
Pile	4×1.5 V AA
Connexion de la batterie	Pad + Ressort
Pile temps de chargement	60 h

Conditions environnementales

Température ambiante [Min]	5 °C
Température ambiante [Max]	35 °C
Humidité atmosphérique [Max]	80 %

Homologation

Sigle CE	✓

Services

Numéro d‘article pour ajustage sur le lieu d’installation	961-249
Numéro d‘article pour étalonnage DAkkS	963-129
Numéro d‘article pour certificat de conformité	969-517

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	1015×565×85 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	17 kg
Poids brut env.	20 kg
Poids d’expédition	20 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761192089
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

