

HS 12.7-38.1/50 MM W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**MultiMark**

MultiMark vám poskytuje rychlý a spolehlivý systém značení pro bezproblémovou implementaci prakticky jakéhokoliv typu značení. Konektory, vodiče, kabely a zařízení – řada produktů MultiMark nabízí dobře strukturovanou a praktickou řadu značek kompatibilní s naším rozšířeným konfiguračním softwarem M-Print® PRO pro všechny oblasti využití.

Vaše výhody s MultiMark

- Kompaktní, praktická řada produktů
- Rychlý tisk a instalace
- Spolehlivé označení vašich připojení
- Skvělé vlastnosti produktu

Všeobecné objednací údaje

Typ	HS 12.7-38.1/50 MM W
Objednací číslo	2437610000
Verze	Označení vodičů a kabelů, 12.7 - 38.1 mm, 50.8 x 60.5 mm, Bílá
GTIN (EAN)	4050118460490
Mnž.	100 ks
kompatibilní tiskárna	2430920000 2448870000 1140490000

HS 12.7-38.1/50 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmuller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	60,5 mm	Šířka (v palcích)	2,382 inch
Výška	50,8 mm	Výška (v palcích)	2 inch
Hloubka	0,77 mm	Hloubka (v palcích)	0,03 inch
Čistá hmotnost	6,5 g		

Obecné údaje

Barevný	Bílá	Doporučená odvětví	Výrobní průmysl, Energie, Výrobce zařízení, Stroje
Halogen	Ano	Materiál	Polyolefin
Počet na roli	100	Rozsah provozní teploty	-55...135 °C
Šířka	60,5 mm		

Označení vodičů a kabelů

Doporučená teplota na smršťování	90 °C	Halogen	Ano
Průřez vodiče, max.	240 mm ²	Průřez vodiče, min.	125 mm ²
Rychlost smršťování	3:1	Vnější prům. vodiče	12,7 - 38,1 mm
Vnější prům. vodiče, max.	38,1 mm	Vnější prům. vodiče, min.	12,7 mm

Klasifikace

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 9,1	27-40-04-01
eClass 9.0	27-40-04-01		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	EPLAN
-----------------	-----------------------

HS 12.7-38.1/50 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

